

Bara de racordare VABM-L1-...

Numar piesa: 573605

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10.5 mm 16 mm 19 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	24
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conector pneumatic 1	G1/8 G1/4 G3/8
Conexiune pneumatica 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat