


Placa de racordare electrica VAVE-L1-1VR1-LP

Cod: 573921

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
protectie contra inversarii polaritatii	bipolar
Funcții suplimentare	Supresor de scantei
Display status semnal	LED
Tensiune nominala de operare DC	24 V 12 V
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Cuplu de strangere maxim	0,27 Nm
Greutate produs	3,2 g
Conectare electrica	4 pini / 2 pini M8 / - Stecker / priza
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub autofiletant
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PA
Materialul etansarilor	EPDM
Materialul carcasei	PA
Materialul suruburilor	Otel calit