


Cilindru oscilant DRRD-12-

Numar piesa: 574398

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Unghi de pivotare	180 deg
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti amortizare hidraulica externa amortizare hidraulica interna normala
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Numar max. de pozitii intermediare	1
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0.8 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.008 000019...0.03 000019
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu filet interior
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant