


Portal liniar DHSL-0.5-EGC50TB-DGSL8

Cod: 574498

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 0.5
Incarcatura efectiva	0 ... 0,5 kg
Unitate de actionare, axa Z	DGSL-8
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 100 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-50-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.900 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm