

Portal liniar DHSL-6-DGC25FAS-DGEA25

Cod: 574523

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Asamblare | Portal 6 |
| Incarcatura efectiva | 0 ... 6 kg |
| Unitate de actionare, axa Z | DGEA-25 |
| Sistem de actionare, axa Z | Electric axa lineara cu curea dintata |
| Pozitie intermediara, axa Z | orice |
| Cursa, axa Z | 0 ... 800 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z | $\pm 0,05$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z | $\pm 0,05$ mm |
| Unitate de actionare, axa Y | DGC-25-FA |
| Sistem de actionare, axa Y | pneumatic |
| Pozitie intermediara, axa Y | x 1 |
| Cursa, axa Y | 0 ... 8.500 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y | $\pm 0,02$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | $\pm 0,02$ mm |