


Portal spatial DHSR-0.3-EGC50TB-EGC50TB-DGSL6

Cod: 574541

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 0.3
Incarcatura efectiva	0 ... 0,3 kg
Unitate de actionare, axa Z	D GSL-6
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Cursa, axa Z	0 ... 50 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,01 mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-50-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 0,08 mm
Unitate de actionare, axa X	EGC-50-TB
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 1.900 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	± 0,08 mm