



Gripper Bernoulli OGGB-60-G18-2

Numar piesa: 574563

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Pozitie de conectare	partea superioara/laterala
Diametru gripper	60 mm
Presiune de lucru	0 bar...6 bar
Presiunea nominala de functionare	1 bar
Consum de aer la presiune de lucru nominala	110 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	65 000007
Nivelul de presiune acustica la presiune nominala de lucru	78 000007
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	10 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	1 N
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Racorduri alternative	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material element de distantare	POM
Greutate produs	119 g