



# Gripper Bernoulli OGGB-100-G18-2

Cod: 574565

FESTO

Potrivit pentru transportarea pieselor subtiri , extrem de delicate □i  
fragile



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Pozitia racordului	sus/lateral
Diametru gripper	100 mm
presiune de operare	0 ... 6 bar
Presiune nominala de operare	1 bar
Consum aer la presiunea nominala de operare	110 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Nivel zgomot la presiunea nominala de operare	65 dB(A)
Nivelul de zgomot la presiune nominala de lucru	78 dB(A)
Fora de retentie la presiunea nominala	7 N
Fora laterala la presiunea nominala	1 N
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Racorduri alternative	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul distantierului	POM
Greutate produs	210 g