



cablu DUO NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Cod: 574591

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 60 V
rezistenta la tensiune	1,5 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
tip de protectie	IP67
temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conexiune electrica 1	Stecker drept, M8x1, 4-pin
Conexiune electrica 2	Priza dreapta, 2xM8, 3-pin
diametrul cablului	3,1 mm
lungimea cablului	1 m
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru doza	PUR
informatii referitoare la material pentru carcasa	PUR
informatii material conectori	alama aurit