


# Stecker NECU-M-S-A12G4-IS

Numar piesa: 575719

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	38 g
Conector electric	4 pini Clema cu arc M12x1 Stecher drept
Codificare stecher	A
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 000013...0.5 000013
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune nichelat
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur