

Bloc de racordare VABM-B10-20S-G14-3

Cod: 576418

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	439 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat