

Dop obturare NPQH-P-S8-P10

Numar piesa: 578259

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Standard |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Dop obturare |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C |
| Organizatia emitenta a certificatului | NSF C0523185 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara | vedeti Declaratia de conformitate NSF/ANSI 169 |
| Temperatura ambianta | 0 °C...150 °C |
| Greutate produs | 7.4 g |
| Conector pneumatic 1 | Bucsa Ø 8 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Alama, nichelata chimic |