

# Bucsa NPQH-D-S12-E-P10

Numar piesa: 578321

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	10 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Organizatia emitenta a certificatului	NSF C0523185
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti Declaratia de conformitate NSF/ANSI 169
Temperatura ambienta	0 °C...150 °C
Greutate produs	16.1 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 12 mm
Conexiune pneumatica 2	Bucsa Ø 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata chimic