

Suport lagar LBN-8/10

Cod: 6057

FESTO

permite fixarea oscilanta a cilindrilor ESN, DSN, ESNU, DSNU,
ADVU, AEVU.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marime de fabricatie | 8/10 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F1 |
| Temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| Greutate produs | 20 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul montajului | otel zincat |
| Materialul pinului de montaj | otel zincat |
| Materialul sigurantei | Otel de arc, galvanizat |