

Cuplaj flexibil FK-M10X1,25

Numar piesa: 6140

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M10x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	210 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bucsa	Otel galvanizat
Material carcasa	Otel galvanizat
Material surub cu bila	Otel de calire
Material saiba sferica	Otel de cementare
Material piulita	Otel galvanizat