


Articulație tip furcă SG-M10X1,25

Numar piesa: 6144

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M10x1,25
Conform cu standardul	DIN 71752 ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M10x1,25
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru în masă sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse plăcile de circuite imprimare, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambiantă	-40 °C...150 °C
Greutate produs	103 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Oțel galvanizat
Material furcă	Oțel galvanizat
Material piulita	Oțel galvanizat