



Ventil electromagnetic CM-5/2-1/4-FH

Numar piesa: 6154

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Funcție de ventil | 5/2 monostabil |
| Tip de acționare | electric |
| Debit nominal normal | 1400 l/min |
| Racord pneumatic de lucru | G1/4 |
| Presiune de lucru | 1.5 bar...8 bar |
| Latimea nominala | 6.5 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Actionare manuala | cu palpare |
| Frecventa max. de comutare | 40 Hz |
| Timp de comutare pornit | 28 ms |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Tipul de montare | pe placa de racordare |
| Conexiune aer de control 12 | G1/8 |
| Conexiune aer de control 14 | G1/8 |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conector pneumatic 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material membrana | PUR |