

## Racord rapid CK-1/4-PK-9-KU

Numar piesa: 6258

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare   |
|---|---|
| Latimea nominala  | 7.3 mm  |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Margine de etansare   |
| Pozitie de instalare                                    | orice   |
| Design  | forma dreapta   |
| Unitate de ambalare                                     | 10  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032     |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C   |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei  |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C  |
| Cuplu de strangere nominal                              | 5.5 Nm  |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal           | ± 20 %  |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior G1/4   |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita                      |
| Material piulita olandeza                               | POM   |
| Material pivot de insurubare                            | POM   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS  |