


Distribuitor T FCK-3-PK-9-KU

Cod: 6276

FESTO

design polimeric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	8 mm
pozitie instalare	Oricare
Model	in forma de T
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Conexiune pneumatica 2	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	POM
Indicatie material	conform RoHS
Material - conector	POM