


Element 'SI' ZK-1/8-B

Numar piesa: 6680

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția AND
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Debit nominal normal	550 l/min
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Latimea nominala	4.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Greutate produs	45 g
Conector pneumatic 3	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR