

Bloc distribuitor FR-4-3/8-B

Cod: 6703

FESTO

pentru distributia aerului comprimat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	15 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	0 ... 16 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	75 g
Numar iesiri	3
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune