


# Ventil cu tachtet V-5-1/4-B

Numar piesa: 6809

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica            | Valoare  |
|---------------------------|--|
| Funcție de ventil         | 5/2 monostabil   |
| Tip de acționare          | mecanic  |
| Debit nominal normal      | 550 l/min  |
| Racord pneumatic de lucru | G1/4   |
| Presiune de lucru         | -0.95 bar...10 bar   |
| Structura constructivă    | Scaun-farfurie   |
| Latimea nominală          | 7 mm   |
| Tipul de comandă          | direct   |
| Protecție la explozie     | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Conformitatea LABS        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiantă      | -10 °C...60 °C   |
| Forța de acționare        | 182 N  |
| Greutate produs           | 240 g  |
| Tipul de montare          | cu orificiu de trecere   |
| Conector pneumatic 1      | G1/4   |
| Conexiune pneumatică 2    | G1/4   |
| Conector pneumatic 3      | G1/4   |
| Conexiune pneumatică 4    | G1/4   |
| Conexiune pneumatică 5    | G1/4   |
| Material garnituri        | NBR  |
| Material carcasa          | Aluminiu turnat sub presiune                                       |