


# Cheie selectoare HW-6-38

Numar piesa: 7199

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	8/6 bistabil
Debit nominal normal	180 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Tipul de comanda	direct
Scurgeri totale	1 000021
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strângere nominal	1.7 Nm
Toleranța față de cuplul de strângere nominal	± 10 %
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatică 2	M5