

# Mufa multipla KDVF-16-B

Cod: 7564

FESTO

pentru racord multiplu pentru furtune din plastic DN 2, 3, si 4



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
presiune de operare	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	64 g
Numar maxim de racorduri	16
Conexiune pneumatica	PK-2 PK-3 PK-4
Culoare	gri
Indicatie material	conform RoHS