


# Micro-ventil cu tchet S-3-PK-3-B

Numar piesa: 7843

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica            | Valoare                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Funcție de ventil         | 3/2 normal închis monostabil       |
| Tip de acționare          | mecanic                            |
| Debit nominal normal      | 60 l/min                           |
| Racord pneumatic de lucru | PK-3                               |
| Presiune de lucru         | -0.95 bar...8 bar                  |
| Structura constructivă    | Ventil cu scaun cu arc de revenire |
| Tip de revenire           | arc mecanic                        |
| Latimea nominală          | 1.8 mm                             |
| Principiul de etansare    | slab                               |
| Pozitie de instalare      | orice                              |
| Tipul de comanda          | direct                             |
| Conformitatea LABS        | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Temperatura ambianta      | -10 °C...60 °C                     |
| Forța de acționare        | 6 N                                |
| Greutate produs           | 7 g                                |
| Tipul de montare          | cu orificiu de trecere             |
| Conector pneumatic 1      | PK-3                               |
| Conexiune pneumatica 2    | PK-3                               |
| Material carcasa          | Material plastic<br>Alama          |