

Modul de manipulare EHMX-EGC-185-TB-KF- -

Cod: 8004603

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Diametrul efectiv al pinionului actionarii | 73,85 mm |
| Cursa de lucru | 200 ... 4.500 mm |
| Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane | 0,1 mm/m |
| Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele | 0,1 mm/m |
| Intinderea curelei de transmisie | 0,29 % |
| Pasul curelei de transmisie | 8 mm |
| pozitie instalare | orizontal |
| Structura constructiva | Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| Acceleratia maxima | 50 m/s ² |
| Viteza maxima | 5 m/s |
| Precizie de repetare | ±0,1 mm |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 90 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | 5 ... 45 °C |
| Fora de alimentara maxima Fx | 5.000 N |
| Constanta de avans | 232 mm/U |
| Indicatie material | conform RoHS |