


Bara de racordare VABM-L1-18W-G38-5-G

Numar piesa: 8004914

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Dimensiune grila | 19 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 5 |
| Autorizare | c UL us - recunoscut (OL) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1546 g |
| Conexiune aer de control 12/14 | G1/8 |
| Conexiune aer evacuat de comanda 82/84 | G1/8 |
| Conector pneumatic 1 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conector pneumatic 3 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G3/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |