


Racord rapid L QSL-G1/4-8-C18-50

Cod: 8005393

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 1,8 mm |
| tip de etansare la fusul cu insurubare | inel de etansare |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 50 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| cuplul maxim de pornire | 15 Nm |
| greutate produs | 1.380 g |
| racord pneumatic | filet exterior G1/4 pentru tub cu diametru exterior 8 mm |
| culoarea inelului de slabire | negru |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | alama nichelat |
| informatii referitoare la material pentru etansare filet | NBR |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |