


Bloc racordare VABM-B10-30E-N34-3

Numar piesa: 8026369

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiune grila | 32 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 2213 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere |
| Conexiune aer de control 12 | 1/8 NPT |
| Conexiune aer de control 14 | 1/8 NPT |
| Conector pneumatic 1 | 3/4 NPT |
| Conector pneumatic 3 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 5 | 3/4 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |