

# Bloc de racordare VABM-B10-30S-N12-2-P3

Cod: 8026422

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	652 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 3	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat