



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	30
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	Portal liniar
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Acceleratia maxima	50 m/s ²
Viteza maxima	5 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Nivel presiune zgomot	78 dB(A)
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	10 ... 40 °C
Fora de proces maxima in directia Z	300 N
Sarcina nominala cu raspuns dinamic maxim	3 kg
tip fixare	cu kit de montare cu pana de canal
Indicatie material	conform RoHS