


# Cablu de legatura NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Cod: 8031122

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	455 g
Conexiune electrica 1	Stecher drept, M12x1, 4 pini, codificat D, ecranat
Conexiune electrica 2	Stecher drept, RJ45, 4 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 50 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Specificatii cablu Ethernet	Tip: CAT.5
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	Basic
Conditii de test ale cablului	Fora de incovoiere conform standardelor Festo
Raza minima de incovoiere a cablului	52 mm
Diametrul cablului	6,4 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Structura cablului	2x(2x0,14)
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm <sup>2</sup>
Sectiune transversala racord	0,14 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP20 IP67
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-20 ... 80 °C
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	albastru
Informatii material conectori	Alama nichelat si aurit