

Sina de senzori DASP-F5-50-50-A-SR-S1-1R


Cod: 8031595

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru cilindrul articulat DFAW.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	sina senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	2,9 Nm
greutatea de baza la 0 mm cursa	127,8 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	1,4 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt