

Sina de senzori DASP-F5-80-50-A-SR-S4-2


Cod: 8031635

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru cilindrul articulat DFAW.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	sina senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	2,9 Nm
greutatea de baza la 0 mm cursa	131,8 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	1,4 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt