

# Tub material plastic PAN-R-22X2-SW

Cod: 8036207

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	22 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	350 mm
Diametru interior	18 mm
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 8 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 203 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,131 kg/m
Conexiune pneumatica	Pentru conector rapid cu diametrul exterior al tubului 22 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 62 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A