


# Axa de ghidare ELFA-RF-70- -


Cod: 8037967

FESTO

Pentru preluarea forțelor și momentelor în aplicațiile cu mai multe axe.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	50 ... 7.000 mm
marime de fabricatie	70
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu role
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	50 m/s <sup>2</sup>
Viteza maxima	10 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 Iy	139,14E+03 mm <sup>4</sup>
Moment static al suprafetei grad 2 Iz	433,1E+03 mm <sup>4</sup>
Forta maxima Fy	500 N
Forta maxima Fz	500 N
Rezistenta maxima la deplasare fara sarcina	25 N
Momentul maxim Mx	11 Nm
Interval de lubrifiere, functie de distanta parcursa	10.000 km
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.921 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	30,54 g
tip fixare	cu accesorii
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul benzii de acoperire	benzi din oțel inoxidabil
Materialul ghidajului	oțel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat