


Comutator pentru cabinet de comanda NEFU-D12G4-D12DG4

Cod: 8040459

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 61076-2-101
tip fixare	Insurubat strans
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 4 pini, codificat D
Conexiune electrica 2	Priza dreapta, M12x1, 4 pini, codificat D
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Proprietati de transmisie	Corespunzator categoriei 5, EN 50173, clasa D Corespunzator categoriei 5, ISO/IEC 11801, clasa D
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	Alama nichelata
Culoare carcasa	argint
Materialul contactului electric	Alama placat cu aur