

# Drosel fix VFFG-T-F4-12

Numar piesa: 8047351

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Funcție de ventil                           | Funcția drosel   |
| Tipul de montare                            | brazdat  |
| Presiune de lucru                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...60 °C  |
| Autorizare                                  | c UL us - recunoscut (OL)  |
| Dimensiune                                  | pentru $\varnothing$ 4 mm  |
| Latimea nominala                            | 1.2 mm   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare                   | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs                             | 0.4 g  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |