

Supapa de sens VABF-L1-14-H2

Numar piesa: 8047365

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune ventil	14 mm
Funcție de ventil	funcție de nereturnare deblocabila
Presiune de lucru	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	1 g
Tipul de montare	brazdat
Nota privind materialele	Conform RoHS