

# Stechere de cuplare NPHS-S6-M-G14F

Numar piesa: 8059262

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	7.85 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	28 g
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS