


Kit axial EAMM-A-L95-68GA

Cod: 8063524

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	93 Nm
Greutate produs	2.809 g
Cod interfata actuator	L95
Cod interfata, intrare motor	68GA
Indicatie material	conform RoHS