

# Set de montaj OABM-MK-G3

Cod: 8065850

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim	3,3 Nm
Moment de strangere minim	0,3 Nm
Greutate produs	7 g
tip fixare	cleme de fixare Pe bara de racordare insurubabil
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat