


Capul camerei SBPB-R2B-U3-1E1A-C

Cod: 8066466

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Rezolutie senzor	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Fixare obiectiv	C-Mount
Camp de vedere	In functie de obiectivul selectat
latime	29 mm
Inaltime	29 mm
Lungime	49 mm
tip fixare	cu kit de montare
Tensiune nominala de operare DC	5 V
Consum energie electrica	1,3 ... 1,5 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 5 %
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	20 - 80 %
Tip de protectie	IP30
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Conditii de mediu	Ecranarea fata de sursele externe de lumina aer ambiental cat de curat posibil uscat
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	52 g
Durata de expunere	9 µs ... 2.000 ms
Rata imagine (cadru)	60 fps
Tip senzor	monocrom
Distanta de operare	In functie de obiectivul selectat
Interfata USB, functie	alimentare cu tensiune Comunicare
Interfata USB, tipul conectarii	Priza
Interfata USB, tehnologia conectarii	USB 3.0 tip B micro
Interfata USB, numar de pini/fire	10
Interfata intrari/iesiri, functie	Fara functie
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat