

Modul electronic VMPA14-MPM-EMM-4

Numar piesa: 8066768

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Numar maxim de bobine de ventil	4
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	80 mA pana la 25 ms
Curent nominal la reducerea curentului	25 mA dupa 25 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	30 g
Material carcasa	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS