


Placa racordare VMPA14-AP-4-1-EMM-8

Numar piesa: 8066780

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|--|
| Latime | 65.5 mm |
| Lungime | 107.3 mm |
| Dimensiune grila | 14.8 mm |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 4 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Presiunea de control | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 252 g |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul placii de racordare | Aluminiu turnat sub presiune |