


# Aparat de comanda CDSB-A1

Cod: 8070984

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungimea maxima a conductelor	3 m
Memorie utilizator	3 GB
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	1,77"
Domeniul tensiunilor de operare DC	4,5 ... 5,5 V
Rezolutie display	128x160 Pixel
Aprobare	RCM Mark
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	nu condenseaza Max. 95% la 60°C
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	36,6 g
Interfata USB, tehnologia conectarii	USB 2.0 tip B mini
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA6 ranforsat
arie de aplicatii	Doar cu CMMT, CPX-E-CEC
Dimensiuni l x L x l	50 mm x 45 mm x 19,6 mm