



Ventuza OGVM-30X65-AV-HN-G14F

Cod: 8073869

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Compensator de inaltime ventuza | 7 mm |
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 15 mm |
| Deschidere nominala | 6 mm |
| Marime ventuza | 30x65 mm |
| Volum ventuza | 11,5 cm ³ |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Forma ventuza | Oval, burduf, 1,5 pliuri |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -60 kPa -0,6 bar |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura mediului | 10 ... 120 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 75 N |
| Fora laterala verticala la presiunea nominala | 75 N |
| Greutate produs | 48 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | Filet interior G1/4 |
| Culoare | gri |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Aliaj de aluminiu forjat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | HNBR |