


Manometru PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Cod: 8081401

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 16 bar
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	63
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,6 MPa
presiune de operare	0 ... 16 bar
Presiune de operare	0 ... 232 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	1,6
Tip de protectie	IP65
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Temperatura medie	-40 ... 200 °C
Temperatura mediului	-40 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	G1/4
Materiale in contact cu mediul	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul dopului filetat	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul carcasei	ABS otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul ecranului	PC
Culoare carcasa	argint
Greutate produs	160 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen