


Regulator de presiune VRPA-LM-N14-T516

Numar piesa: 8086017

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-5/16
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal	130 l/min
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozitie de instalare	orice
Tip de actionare	manual
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire
Element de reglare	Buton rotativ cu blocare
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Indicator de presiune	cu manometru
Domeniu de reglare a presiunii	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Greutate produs	50 g
Material pivot de insurubare	Alama, nichelata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnitura de filet	PTFE
Material garnituri statice	NBR