


# Eticheta ASLR-L-X4-612-P240

Cod: 8087174

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6x12,5 mm
Instructiuni de utilizare	Tiparirea pe cadru si ca semn dublu posibil
Model	Versiune X4
Etichetare	Oferit de catre client
Suprafata de etichetare	4,9x11,4 mm
Tehnologie de etichetare	Imprimanta de la PHOENIX CONTACT, cum ar fi THERMOMARK, BLUEMARK sau TOPMARK
Element de alocare	Identificarea dispozitivului si a localizarii Montaj individual
Marimea legaturii	240
Informatie despre marimea pachetului	10 rame cu 24 de bucati fiecare
Testare la flacara	UL94 V-0
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Greutate produs	0,1 g
tip fixare	Poate fi apasat manual
Culoare	alb
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etichetei	PC